

010	POM. ROZDZIELNICY RGnn
10,89m2	PODŁOGA TECHNICZNA

A

Wyjście kabli
na zewnątrz

RURY CO

Schemat zasilania

Szafka ze sprzętem BHP

RURA KANAŁ.

+0.16

Aw

Rozdzielnica
RGnn-0,4kV

Bateria
kondensatorów

Szafka połączeniowa
WLZ-u PTC

Uszczelnienie ognioodporne

KORYTARZ

80
200
EI 60

A

Wyjście kabli
na obiekt

Rozdzielnica tymczasowa

OZNACZENIA:

- Łącznik jednobiegunowy natynkowy
- Gniazdo 1-f natynkowe 230V z kotkiem ochronnym
- Oprawa przemysłowa HERMETIC 236E YS-WO0038-77 lub równoważna
- Oprawa oświetlenia awaryjnego SUPERNOVA AT 2361J lub równoważna
- 2x płyta PROMATECT-L-500 grubość 25mm lub równoważna
- Zamurowania

T N-C-S SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

Projektant: mgr inż. Marek Bocian	Podpis:	303/Lb/2000	Data:	MARBO Ciecieryn 65a tel./fax (0-81) 756-39-93 Inwestor: WOMP Centrum Profilaktyczno - Lecznicze ul. Nałęczowska 27, 20-701 Lublin
Opracował:	Podpis:		08.2012	
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Górg	Podpis:	LUB/0005/PWOE/09		
Objekt: REMONT INSTALACJI w BUDYNKU WOMP PRZY ul. NAŁĘCZOWSKIEJ 27	Tytuł rysunku: Plan rozmieszczenia urządzeń – stan projektowany			
Skala: 1:25				Nr. rysunku: 6